

Sechskantschrauben ISO 4014 DIN 931 Stahl Oberfläche Cr6+frei - ISO 10683 flZnnc 10.9 M12X60



Artikelnummer	04105.120.060
Marke	-
UBB	500505561794
UNSPSC	31161620
EAN	8715494439275
PKG. von 100	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser (d-D)	M12
Länge (L) (mm)	60
Klasse	10.9
Antriebsart	Außensechskant
Kopfform	Sechskantkopf
Material	Stahl
Gewinderichtung	Rechts
Oberfläche	Oberfläche Cr6+frei - ISO 10683 flZnnc
Gewinde	Metrisches Gewinde
Schlüsselweite	19
Info	A zinc flake coating eliminates the risk of hydrogen embrittlement.

Standards

DIN	931
ISO	4014
NF	E25-112
ASME	B18.2.3.1M

Technische Spezifikation

b (min.): 125mm $L \leq 200\text{mm}$	36
b (min.): $L > 200\text{mm}$	49
b (min.): $L \leq 125\text{mm}$	30
k	7.5
P	1.75

Technische Zeichnung



