

Sechskantschrauben ISO 4014 DIN 931 Stahl Oberfläche Cr6+frei - ISO 10683 flZnnc 10.9 M14X80

Artikelnummer	04105.140.080
Marke	-
UBB	500505562529
UNSPSC	31161620
EAN	8715494439411
PKG. von 50	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	M14
Länge	80 mm
Klasse	10.9
Antriebsart	Hexagon
Kopfform	Sechskantkopf
Material	Stahl
Gewinderichtung	Rechts
Oberfläche	Oberfläche Cr6+frei - ISO 10683 flZnnc
Gewinde	Metrisches Gewinde
Info	A zinc flake coating eliminates the risk of hydrogen embrittlement.

Standards

ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-112
DIN	931
ISO	4014
NEN	1555

Technische Spezifikation

b (min.): 125mmL≤200mm	40
b (min.): L200mm	53
b (min.): L≤125mm	34
d-D	M14
k	8.8
L (mm)	80

Technische Zeichnung



