

Sechskantschrauben ISO 4014 DIN 931 Stahl Oberfläche Cr6+frei - ISO 10683 flZnnc 10.9 M16X70



Artikelnummer	04105.160.070
Marke	-
UBB	500505563022
UNSPSC	31161620
EAN	8715494439503
PKG. von 25	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser (d-D)	M16
Länge (L) (mm)	70
Klasse	10.9
Antriebsart	Außensechskant
Kopfform	Sechskantkopf
Material	Stahl
Gewinderichtung	Rechts
Oberfläche	Oberfläche Cr6+frei - ISO 10683 flZnnc
Gewinde	Metrisches Gewinde
Info	A zinc flake coating eliminates the risk of hydrogen embrittlement.

Standards

NF	E25-112
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014
DIN	931

Technische Spezifikation

b (min.): 125mm<L≤200mm	44
b (min.): L>200mm	57
b (min.): L≤125mm	38
k	10
P	2
s	24

Technische Zeichnung

