

Sechskantschrauben ISO 4014 DIN 931 Stahl Oberfläche Cr6+frei - ISO 10683 flZnnc 10.9 M16X90

Artikelnummer	04105.160.090
Marke	-
UBB	500505563287
UNSPSC	31161620
EAN	8715494439534
PKG. von 25	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	M16
Länge	90 mm
Klasse	10.9
Antriebsart	Hexagon
Kopfform	Sechskantkopf
Material	Stahl
Gewinderichtung	Rechts
Oberfläche	Oberfläche Cr6+frei - ISO 10683 flZnnc
Gewinde	Metrisches Gewinde
Info	A zinc flake coating eliminates the risk of hydrogen embrittlement.


Standards

ASME	B18.2.3.1M
DIN	931
ISO	4014
NEN	1555
NF	E25-112

Technische Spezifikation

b (min.): 125mmL≤200mm	44
b (min.): L200mm	57
b (min.): L≤125mm	38
d-D	M16
k	10
L (mm)	90

Technische Zeichnung



FABORY