

Sechskantschrauben ISO 4014 DIN 931 Stahl Blank 12.9 M6X40

Artikelnummer	04108.060.040
Marke	-
UBB	955351407437
UNSPSC	31161620
EAN	8715493849549
PKG. von 200	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	M6
Länge	40 mm
Klasse	12.9
Antriebsart	Hexagon
Kopfform	Sechskantkopf
Material	Stahl
Gewinderichtung	Rechts
Oberfläche	Blank
Gewinde	Metrisches Gewinde

Info
Warning:
electroplating of
these products may
cause hydrogen
embrittlement.

Standards

NEN	1555
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-112
DIN	931
ISO	4014

Technische Spezifikation

b (min.): 125mmL≤200mm	24
b (min.): L≤125mm	18
d-D	M6
k	4
L (mm)	40
P	1
s	10

Technische Zeichnung

