

Sechskantschrauben ISO 4014 DIN 931 Stahl Blank 12.9 M10X50

Artikelnummer	04108.100.050
Marke	-
UBB	955351408344
UNSPSC	31161620
EAN	8715493849631
PKG. von 100	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	M10
Länge	50 mm
Klasse	12.9
Antriebsart	Hexagon
Kopfform	Sechskantkopf
Material	Stahl
Gewinderichtung	Rechts
Oberfläche	Blank
Gewinde	Metrisches Gewinde

Info
Warning:
electroplating of
these products may
cause hydrogen
embrittlement.

Standards

ASME	B18.2.3.1M
DIN	931
NF	E25-112
NEN	1555
ISO	4014

Technische Spezifikation

b (min.): 125mmL≤200mm	32
b (min.): L200mm	45
b (min.): L≤125mm	26
d-D	M10
k	6.4
L (mm)	50
P	1.5

Technische Zeichnung



