

Sechskantschrauben ISO 4014 DIN 931 Stahl Blank 12.9 M12X90

Artikelnummer	04108.120.090
Marke	-
UBB	955351409417
UNSPSC	31161620
EAN	8715493849747
PKG. von 50	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	M12
Länge	90 mm
Klasse	12.9
Antriebsart	Hexagon
Kopfform	Sechskantkopf
Material	Stahl
Gewinderichtung	Rechts
Oberfläche	Blank
Gewinde	Metrisches Gewinde

Info

Warning:
electroplating of
these products may
cause hydrogen
embrittlement.

Standards

NEN	1555
NF	E25-112
ISO	4014
ASME	B18.2.3.1M
DIN	931

Technische Spezifikation

b (min.): 125mmL≤200mm	36
b (min.): L200mm	49
b (min.): L≤125mm	30
d-D	M12
k	7.5
L (mm)	90
P	1.75

Technische Zeichnung



