

Sechskantschrauben ISO 4014 DIN 931 Stahl Blank 12.9 M12X120

Artikelnummer	04108.120.120
Marke	-
UBB	955351409748
UNSPSC	31161620
EAN	8715493849778
PKG. von 50	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	M12
Länge	120 mm
Klasse	12.9
Antriebsart	Hexagon
Kopfform	Sechskantkopf
Material	Stahl
Gewinderichtung	Rechts
Oberfläche	Blank
Gewinde	Metrisches Gewinde

Info

Warning:
electroplating of
these products may
cause hydrogen
embrittlement.

Standards

ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-112
NEN	1555
DIN	931
ISO	4014

Technische Spezifikation

b (min.): 125mmL≤200mm	36
b (min.): L200mm	49
b (min.): L≤125mm	30
d-D	M12
k	7.5
L (mm)	120
P	1.75

Technische Zeichnung



