

Sechskantschrauben ISO 4014 DIN 931 Stahl Blank 12.9 M20X140

Artikelnummer	04108.200.140
Marke	-
UBB	955351412049
UNSPSC	31161620
EAN	8715493850002
PKG. von 25	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	M20
Länge	140 mm
Klasse	12.9
Antriebsart	Hexagon
Kopfform	Sechskantkopf
Material	Stahl
Gewinderichtung	Rechts
Oberfläche	Blank
Gewinde	Metrisches Gewinde

Info
Warning:
electroplating of
these products may
cause hydrogen
embrittlement.

Standards

ASME	B18.2.3.1M
NEN	1555
NF	E25-112
ISO	4014
DIN	931

Technische Spezifikation

b (min.): 125mmL≤200mm	52
b (min.): L200mm	65
b (min.): L≤125mm	46
d-D	M20
k	12.5
L (mm)	140
P	2.5

Technische Zeichnung



