

Sechskantschrauben ISO 4014 DIN 931 Stahl Blank 12.9 M20X160

Artikelnummer	04108.200.160
Marke	-
UBB	955351164046
UNSPSC	31161620
EAN	8715493356214
PKG. von 10	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	M20
Länge	160 mm
Klasse	12.9
Antriebsart	Hexagon
Kopfform	Sechskantkopf
Material	Stahl
Gewinderichtung	Rechts
Oberfläche	Blank
Gewinde	Metrisches Gewinde

Info
Warning:
electroplating of
these products may
cause hydrogen
embrittlement.

Standards

DIN	931
NEN	1555
ISO	4014
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-112

Technische Spezifikation

b (min.): 125mmL≤200mm	52
b (min.): L200mm	65
b (min.): L≤125mm	46
d-D	M20
k	12.5
L (mm)	160
P	2.5

Technische Zeichnung



