

Sechskantschrauben ISO 4014 DIN 931 Stahl Blank 12.9 M24X100

Artikelnummer	04108.240.100
Marke	-
UBB	955351412387
UNSPSC	31161620
EAN	8715493850033
PKG. von 10	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	M24
Länge	100 mm
Klasse	12.9
Antriebsart	Hexagon
Kopfform	Sechskantkopf
Material	Stahl
Gewinderichtung	Rechts
Oberfläche	Blank
Gewinde	Metrisches Gewinde

Info

Warning:
electroplating of
these products may
cause hydrogen
embrittlement.

Standards

NF	E25-112
ISO	4014
NEN	1555
DIN	931
ASME	B18.2.3.1M

Technische Spezifikation

b (min.): 125mmL≤200mm	60
b (min.): L200mm	73
b (min.): L≤125mm	54
d-D	M24
k	15
L (mm)	100
P	3

Technische Zeichnung



