

Sechskantschrauben ISO 4014 DIN 931 Stahl Blank 12.9 M30X90

Artikelnummer	04108.300.090
Marke	-
UBB	955351412536
UNSPSC	31161620
EAN	8715493850057
PKG. von 10	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	M30
Länge	90 mm
Klasse	12.9
Antriebsart	Hexagon
Kopfform	Sechskantkopf
Material	Stahl
Gewinderichtung	Rechts
Oberfläche	Blank
Gewinde	Metrisches Gewinde

Info

Warning:
electroplating of
these products may
cause hydrogen
embrittlement.

Standards

ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014
NF	E25-112
NEN	1555
DIN	931

Technische Spezifikation

b (min.): 125mmL≤200mm	72
b (min.): L200mm	85
b (min.): L≤125mm	66
d-D	M30
k	18.7
L (mm)	90
P	3.5

Technische Zeichnung



