

## Sechskantschraube ISO 4017 DIN 933 Stahl Oberfläche Cr6+frei - ISO 10683 flZnnc 10.9 M20X40

Artikelnummer	04116.200.040
Marke	-
UBB	500571179422
UNSPSC	31161620
EAN	8715494145268
PKG. von 25	Nur komplette Verpackung

### Technische Parameter

Durchmesser	M20
Länge	40 mm
Klasse	10.9
Antriebsart	Hexagon
Kopfform	Sechskantkopf
Material	Stahl
Gewinderichtung	Rechts
Oberfläche	Oberfläche Cr6+frei - ISO 10683 flZnnc
Gewinde	Metrisches Gewinde
Info	A zinc flake coating eliminates the risk of hydrogen embrittlement.

### Standards

ISO	4017
DIN	933
NEN	1568
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-114

### Technische Spezifikation

d-D	M20
k	12.5
L (mm)	40
P	2.5
s	30

### Technische Zeichnung

