



Sechskantmuttern DIN 934 DIN 934 Stahl Elektrolytisch verzinkt |10| M42

Artikelnummer	04121.420.001
Marke	-
UBB	500644708967
UNSPSC	31161727
EAN	8717077019447
PKG. von 5	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser (d-D)	M42
Klasse	10
Antriebsart	Außensechskant
Material	Stahl
Gewinderichtung	Rechts
Oberfläche	Elektrolytisch verzinkt
Gewinde	Metrisches Gewinde

Standards

NF	E25-401
DIN	934

Technische Spezifikation

m	34
P	4.50
s	65

Technische Zeichnung

