

Sechskantmuttern DIN 934 DIN 934 Stahl Elektrolytisch verzinkt |10| M42

Artikelnummer	04121.420.001
Marke	-
UBB	500644708967
UNSPSC	31161727
EAN	8717077019447
PKG. von 5	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	M42
Klasse	10
Antriebsart	Hexagon
Material	Stahl
Gewinderichtung	Rechts
Oberfläche	Elektrolytisch verzinkt
Gewinde	Metrisches Gewinde

Standards

NF	E25-401
NEN	1560
DIN	934

Technische Spezifikation

d-D	M42
m	34
P	4.5
s	65

Technische Zeichnung

