



Sechskantschraube ISO 8676 ISO 8676 Stahl Elektrolytisch verzinkt 10.9 M20X1,50X55

Artikelnummer	04177.200.055
Marke	-
UBB	500648953999
UNSPSC	31161620
EAN	8717077239524
PKG. von 25	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser (d-D)	M20
Länge (L) (mm)	55
P	1.50
Klasse	10.9
Antriebsart	Außensechskant
Kopfform	Sechskantkopf
Material	Stahl
Gewinderichtung	Rechts
Oberfläche	Elektrolytisch verzinkt
Gewinde	Metrisches extra feines Gewinde
Info	Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.

Standards

DIN	961
ISO	8676
NF	E25-151

Technische Spezifikation

k	12.5
s	30

Technische Zeichnung

FABORY *OF COURSE.*
SETTING THE STANDARD
IN FASTENING SOLUTIONS

