

Peiner Hochfeste planmäßig vorspannbare Schrauben EN 14399-4 EN 14399-4 Stahl Feuerverzinkt 10.9 M12X55



Artikelnummer	04210.120.055
Marke	-
UBB	500504269027
UNSPSC	31161614
EAN	8715494444552
PKG. von 100	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	M12
Länge	55 mm
Klasse	10.9
Antriebsart	Hexagon
Kopfform	Sechskantkopf
Material	Stahl
Gewinderichtung	Rechts
Oberfläche	Feuerverzinkt
Gewinde	Metrisches Gewinde

Standards

EN	14399-4
----	---------

Info

PEINER HV-Schrauben für hochfeste und planmassig vorspannbare Verbindungen in den Abmessungen M12 bis M36 sind in der EN 14399-4 spezifiziert. Eine Erweiterung der Schraubenabmessung M39 bis M64 ist in der DAST-Richtlinie 021 festgelegt. PEINER HV-Schrauben mit den dazugehörigen

HV-Muttern und HV-Scheiben dürfen nur zusammen als Garnitur von einem Hersteller eingesetzt werden.

Technische Spezifikation

b	23
d-D	M12
k	8
L (mm)	55
P	1.75
s	22

Technische Zeichnung

