

Innensechskantschrauben mit Zylinderkopf DIN 912 DIN 912 Stahl Blank 12.9 M24X75



Artikelnummer	07000.240.075
Marke	-
UBB	950351388901
UNSPSC	31161605
EAN	8715492047731
PKG. von 10	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	M24
Länge	75 mm
Klasse	12.9
Antriebsart	Innensechskant
Kopfform	Zylinderkopf
Material	Stahl
Gewinderichtung	Rechts
Oberfläche	Blank
Gewinde	Metrisches Gewinde

Info
Warning:
electroplating of
these products may
cause hydrogen
embrittlement.

Standards

NF	E25-125
BS	4168-1
ISO	4762
NEN	1241
DIN	912
ASME	B18.3.1M

Technische Spezifikation

b	60
d-D	M24
dk (max.)	36
Full thread if $L \leq$	85
k (max.)	24
L (mm)	75
P	3
s	19

Technische Zeichnung

