



Innensechskantschrauben mit Vollgewinde ≈ DIN 912 DIN ≈912 Stahl Blank 12.9 M6X40

Artikelnummer	07010.060.040
Marke	-
UBB	952351501095
UNSPSC	31161605
EAN	8715492051240
PKG. von 200	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	M6
Länge	40 mm
Klasse	12.9
Antriebsart	Innensechskant
Kopfform	Zylinderkopf
Material	Stahl
Gewinderichtung	Rechts
Oberfläche	Blank
Gewinde	Metrisches Gewinde

Info

Warning:
electroplating of
these products may
cause hydrogen
embrittlement.

Standards

ASME	≈B18.3.1M
ISO	≈4762
NEN	≈1241
DIN	≈912
BS	≈4168-1
NF	≈E25-125

Technische Spezifikation

d-D	M6
dk (max.)	10
k (max.)	6
L (mm)	40
P	1
s	5

Technische Zeichnung

