



Innensechskantschrauben mit Zylinderkopf DIN 912 DIN 912 Stahl Elektrolytisch verzinkt 10.9 M5X55

Artikelnummer	07023.050.055
Marke	-
UBB	500647937928
UNSPSC	31161605
EAN	8717077281813
PKG. von 200	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	M5
Länge	55 mm
Klasse	10.9
Antriebsart	Innensechskant
Kopfform	Zylinderkopf
Material	Stahl
Gewinderichtung	Rechts
Oberfläche	Elektrolytisch verzinkt
Gewinde	Metrisches Gewinde

Info Warning:
electroplating of
these products may
cause hydrogen
embrittlement.

Standards

BS	4168-1
ASME	B18.3.1M
ISO	4762
NEN	1241
DIN	912
NF	E25-125

Technische Spezifikation

b	22
d-D	M5
dk (max.)	8.5
Full thread if $L \leq$	25
k (max.)	5
L (mm)	55

Technische Zeichnung



