



Innensechskantschrauben mit niedrigem Zylinderkopf DIN 6912 DIN 6912 Stahl Blank 08.8 M4X25

Artikelnummer	07030.040.025
Marke	-
UBB	952351907250
UNSPSC	31161605
EAN	8715492052933
PKG. von 200	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	M4
Länge	25 mm
Klasse	08.8
Antriebsart	Innensechskant
Kopfform	Zylinderkopf, niedrige form
Material	Stahl
Gewinderichtung	Rechts
Oberfläche	Blank
Gewinde	Metrisches Gewinde

Info

Due to the unfavourable head geometry these fasteners have reduced loadability. Steel fasteners with reduced loadability are marked with a '0' preceding the property class mark, e.g. '010.9'. Stainless steel fasteners with reduced loadability are either marked with a '0' preceding the property class

Standards

DIN	6912
-----	------

FABORY mark, e.g. 'A2-070',
or with the steel
grade only, e.g. 'A2'.

Technische Spezifikation

b (min.): $L \leq 125\text{mm}$	14
d-D	M4
dh	2
dk	7
Full thread if $L \leq$	16
k	2.8
L (mm)	25
P	0.7
s	3

Technische Zeichnung

