

## Innensechskantschrauben mit Zylinderkopf DIN 912 DIN 912 Stahl Blank 8.8 M3X12



Artikelnummer	07060.030.012
Marke	-
UBB	952351205994
UNSPSC	31161605
EAN	8715492055651
PKG. von 200	Nur komplette Verpackung

### Technische Parameter

Durchmesser	M3
Länge	12 mm
Klasse	8.8
Antriebsart	Innensechskant
Kopfform	Zylinderkopf
Material	Stahl
Gewinderichtung	Rechts
Oberfläche	Blank
Gewinde	Metrisches Gewinde

### Standards

BS	4168-1
ISO	4762
DIN	912
NEN	1241
ASME	B18.3.1M
NF	E25-125

### Technische Spezifikation

b	18
d-D	M3
dk (max.)	5.5
Full thread if $L \leq$	20
k (max.)	3
L (mm)	12
P	0.5
s	2.5

### Technische Zeichnung

