

Innensechskantschrauben mit Zylinderkopf DIN 912 DIN 912 Stahl Blank 8.8 M27X85



Artikelnummer	07060.270.085
Marke	-
UBB	500644800442
UNSPSC	31161605
EAN	8717077028593
PKG. von 10	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	M27
Länge	85 mm
Klasse	8.8
Antriebsart	Innensechskant
Kopfform	Zylinderkopf
Material	Stahl
Gewinderichtung	Rechts
Oberfläche	Blank
Gewinde	Metrisches Gewinde

Standards

NF	E25-125
DIN	912
ASME	B18.3.1M
BS	4168-1
ISO	4762
NEN	1241

Technische Spezifikation

b	66
d-D	M27
dk (max.)	40
Full thread if L ≤	90
k (max.)	27
L (mm)	85
P	3
s	19

Technische Zeichnung

