

Innensechskantschrauben mit Zylinderkopf DIN 912 DIN 912 Stahl Blank 8.8 M27X190



Artikelnummer	07060.270.190
Marke	-
UBB	500644800855
UNSPSC	31161605
EAN	8717077028630
PKG. von 1	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser (d-D)	M27
Länge (L) (mm)	190
Klasse	8.8
Antriebsart	Innensechskant
Kopfform	Zylinderkopf
Material	Stahl
Gewinderichtung	Rechts
Oberfläche	Blank
Gewinde	Metrisches Gewinde

Standards

ASME	B18.3.1M
DIN	912
NF	E25-125
BS	4168-1
ISO	4762

Technische Spezifikation

b	66
d _k (max.)	40
Full thread if L ≤	90
k (max.)	27
P	3
s	19

Technische Zeichnung

