



Innensechskantschrauben mit Zylinderkopf DIN 912 DIN 912 Stahl Blank 8.8 M36X280

Artikelnummer	07060.360.280
Marke	-
UBB	952351357209
UNSPSC	31161605
EAN	8715492060389
PKG. von 1	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	M36
Länge	280 mm
Klasse	8.8
Antriebsart	Innensechskant
Kopfform	Zylinderkopf
Material	Stahl
Gewinderichtung	Rechts
Oberfläche	Blank
Gewinde	Metrisches Gewinde

Standards

ASME	B18.3.1M
NEN	1241
ISO	4762
DIN	912
NF	E25-125
BS	4168-1

Technische Spezifikation

b	84
d-D	M36
dk (max.)	54
Full thread if $L \leq$	110
k (max.)	36
L (mm)	280
P	4
s	27

Technische Zeichnung

