



Sechskant-Holzschrauben DIN 571 DIN 571 Stahl Elektrolytisch verzinkt 12X50MM

Artikelnummer	08280.120.050
Marke	-
UBB	950351113762
UNSPSC	31161508
EAN	8715492557759
PKG. von 100	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	12 mm
Länge	50 mm
Antriebsart	Hexagon
Kopfform	Sechskantkopf
Material	Stahl
Oberfläche	Elektrolytisch verzinkt
Info	Wood screw thread acc. to DIN 7998.

Standards

DIN	571
NEN	2260
NF	E25-607

Technische Spezifikation

D (mm)	12
k	8
L (mm)	50
s	19

Technische Zeichnung

