



Assembly set for pressure vessels ISO 4014/4032 Stahl Feuerverzinkt 5.6/5.2 M12X80

Artikelnummer	08753.120.080
Marke	-
UBB	500650921033
UNSPSC	31161620
EAN	8717077306578
PKG. von 50	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	M12
Länge	80 mm
Klasse	5.6/5.2
Antriebsart	Hexagon
Kopfform	Sechskantkopf
Material	Stahl
Gewinderichtung	Rechts
Oberfläche	Feuerverzinkt
Gewinde	Metrisches Gewinde

Info	Specific features of fasteners for pressure vessels: Intended for use in pressure vessels, steam appliances, equipment and flange connections at temperatures from -10°C up to +300°C. Meets the requirements of AD2000-W7, TRD106 and DIN 267-13. Manufacturers included in VdTÜV-Merkblatt 1253/4 are entitled to replace a
------	---

Standards

ISO	4014/4032
-----	-----------

Technische Spezifikation

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	36
b (min.): $L > 200$ mm	49
b (min.): $L \leq 125$ mm	30
d-D	M12
k	7.5
L (mm)	80
m (max.)	10.8
P	1.75
s	18

Technische Zeichnung

