



## Milwaukee Cordless Bohrschrauber M12 CD-0

Artikelnummer	0C036317
Marke	-
UBB	500513649466
UNSPSC	27111701
EAN	4002395000968
PKG. von 1	Nur komplette Verpackung

### Technische Parameter

Nennspannung	12
Bohrerdurchmesser Stahl 2. Gang	10
Bohrerdurchmesser Stahl 1. Gang	10
Bohrerdurchmesser Holz 2. Gang	25
Bohrerdurchmesser Holz 1. Gang	25
Max. Drehmoment	37
Qualität der Batterie	Lithium-ions
Bohrerdurchmesser Holz 3. Gang	25
Bohrerdurchmesser Stahl 3. Gang	10
Leerlaufdrehzahl 1. Gang	0 - 450
Leerlaufdrehzahl 2. Gang	0 - 1700
Anzahl der mitgelieferten Batterien	0

### Standards