



BILOC Sicherungsmuttern, Sechskant, Ganzmetall DIN ≈980V Stahl Elektrolytisch verzinkt 10 M16

Artikelnummer	12485.160.001
Marke	-
UBB	500650972010
UNSPSC	31162400
EAN	8717077311732
PKG. von 100	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	M16
Klasse	10
Antriebsart	Hexagon
Material	Stahl
Gewinderichtung	Rechts
Oberfläche	Elektrolytisch verzinkt
Gewinde	Metrisches Gewinde

Standards

DIN	≈980-V
ISO	≈7042

Technische Spezifikation

d-D	M16
m (max.)	14.8
P	2
s	24

Technische Zeichnung

