



## Muttern mit Klemmteil und Kunststoffein- satz, hoch, DIN 982 DIN 982 Stahl Elektrolytisch verzinkt gelbpassiviert 10 M20

Artikelnummer	12662.200.001
Marke	-
UBB	950355972510
UNSPSC	31161727
EAN	8715492579638
PKG. von 25	Nur komplette Verpackung

### Technische Parameter

Durchmesser	M20
Klasse	10
Antriebsart	Hexagon
Material	Stahl
Gewinderichtung	Rechts
Oberfläche	Elektrolytisch verzinkt gelbpassiviert
Gewinde	Metrisches Gewinde

### Standards

DIN	982
NF	≈E25-409
ISO	≈7040

### Technische Spezifikation

d-D	M20
h	22
P	2.5
s	30

### Technische Zeichnung

