



## Augenschraubbolzen DIN 444b DIN 444 B Stahl Elektrolytisch verzinkt 4.6 M10X45

|               |                          |
|---------------|--------------------------|
| Artikelnummer | 16181.100.045            |
| Marke         | -                        |
| UBB           | 500647858553             |
| UNSPSC        | 31161610                 |
| EAN           | 8717077275607            |
| PKG. von 25   | Nur komplette Verpackung |

### Technische Parameter

|                 |                         |
|-----------------|-------------------------|
| Durchmesser     | M10                     |
| Länge           | 45 mm                   |
| Klasse          | 4.6                     |
| Material        | Stahl                   |
| Gewinderichtung | Rechts                  |
| Oberfläche      | Elektrolytisch verzinkt |
| Gewinde         | Metrisches Gewinde      |

### Standards

|     |       |
|-----|-------|
| DIN | 444-B |
|-----|-------|

### Technische Spezifikation

|                                    |     |
|------------------------------------|-----|
| b (min.):<br>125mm $L \leq 200$ mm | 32  |
| b (min.): $L \leq 125$ mm          | 26  |
| d-D                                | M10 |
| d2( H9)                            | 10  |
| d3 (max.)                          | 20  |
| L (mm)                             | 45  |
| P                                  | 1.5 |
| s (max.)                           | 12  |

### Technische Zeichnung

