



**Stiftschrauben mit 2
Sechskantmuttern UNC
ASME B16.5/B18.2.2 Stahl
ASTM A193 - ASTM A194
Blank Gr.B7 - Gr.2H 3/4X260
(10.1/4)**

Artikelnummer	22080.191.260
Marke	-
UBB	951353842796
UNSPSC	31161619
EAN	8715493346796
PKG. von 1	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	3/4 Inch
Länge	260 mm
Klasse	Gr.B7 - Gr.2H
Material	Stahl
Material technisch	ASTM A193 - ASTM A194
Gewinderichtung	Rechts
Oberfläche	Blank
Gewinde	Unie Gewinde grob
Threads per inch	10

Info	Tolerances of the total length of the studbolts according to ASME B16.5 Table C-3L is the nominal length of the studbolt, measured from the first to the last full thread and thus excluding the chamfered ends.
------	--

Standards

ASME	B16.5/B18.2.2
ASTM	A193/A194
BS	≈4882

B	1.25
L (mm)	260
M	18.7

