



**Stiftschrauben mit 2
Sechskantmuttern UNC
ASME B16.5/B18.2.2 Stahl
ASTM A193 - ASTM A194
Blank Gr.B7 - Gr.2H 3/4X470
(18.1/2)**

Artikelnummer	22080.191.469
Marke	-
UBB	500578022955
UNSPSC	31161619
EAN	8715494338332
PKG. von 1	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	3/4 Inch
Länge	470 mm
Klasse	Gr.B7 - Gr.2H
Material	Stahl
Material technisch	ASTM A193 - ASTM A194
Gewinderichtung	Rechts
Oberfläche	Blank
Gewinde	Unie Gewinde grob
Threads per inch	10

Info	Tolerances of the total length of the studbolts according to ASME B16.5 Table C-3L is the nominal length of the studbolt, measured from the first to the last full thread and thus excluding the chamfered ends.
------	--

Standards

ASME	B16.5/B18.2.2
BS	≈4882
ASTM	A193/A194

B	1.25
L (mm)	470
M	18.7

