



**Stiftschrauben mit 2
Sechskantmuttern UNC
ASME B16.5/B18.2.2 Stahl
ASTM A193 - ASTM A194
Elektrolytisch verzinkt Gr.B7
- Gr.2H 1 Inch X255 (10)**

Artikelnummer	22082.254.254
Marke	-
UBB	500578472416
UNSPSC	31161619
EAN	8715494383820
PKG. von 1	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	1 Inch
Länge	255 mm
Klasse	Gr.B7 - Gr.2H
Material	Stahl
Material technisch	ASTM A193 - ASTM A194
Gewinderichtung	Rechts
Oberfläche	Elektrolytisch verzinkt
Gewinde	Unie Gewinde grob
Threads per inch	8

Info	Tolerances of the total length of the studbolts according to ASME B16.5 Table C-3L is the nominal length of the studbolt, measured from the first to the last full thread and thus excluding the chamfered ends.
------	--

Standards

BS	≈4882
ASME	B16.5/B18.2.2
ASTM	A193/A194

Technische Spezifikation

B	1.625
L (mm)	255
M	25

Technische Zeichnung

