



Stiftschrauben mit 2 Sechskantmuttern UNC ASME B16.5/B18.2.2 Stahl ASTM A193 - ASTM A194 Blank Gr.B7M - Gr.2HM 1 Inch X275 (10.3/4)

Artikelnummer	22085.254.273
Marke	-
UBB	500578787250
UNSPSC	31161619
EAN	8715494389594
PKG. von 1	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	1 Inch
Länge	275 mm
Klasse	Gr.B7M - Gr.2HM
Material	Stahl
Material technisch	ASTM A193 - ASTM A194
Gewinderichtung	Rechts
Oberfläche	Blank
Gewinde	Unie Gewinde grob
Threads per inch	8

Info

Tolerances of the total length of the studbolts according to ASME B16.5 Table C-3L is the nominal length of the studbolt, measured from the first to the last full thread and thus excluding the chamfered ends.

Standards

ASTM	A193/A194
ASME	B16.5/B18.2.2
BS	≈4882

B	1.625
L (mm)	275
M	25

