



**Stiftschrauben mit 2
Sechskantmuttern UNC
ASME B16.5/B18.2.2 Stahl
ASTM A320 - ASTM A194
Blank Gr.L7 - Gr.7 1 Inch
X420 (16.1/2)**

Artikelnummer	22325.254.419
Marke	-
UBB	500578915539
UNSPSC	31161619
EAN	8715494419338
PKG. von 1	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	1 Inch
Länge	420 mm
Klasse	Gr.L7 - Gr.7
Material	Stahl
Material technisch	ASTM A320 - ASTM A194
Gewinderichtung	Rechts
Oberfläche	Blank
Gewinde	Unie Gewinde grob
Threads per inch	8

Info	Tolerances of the total length of the studbolts according to ASME B16.5 Table C-3L is the nominal length of the studbolt, measured from the first to the last full thread and thus excluding the chamfered ends.
------	--

Standards

BS	≈4882
ASME	B16.5/B18.2.2
ASTM	A193/A194

B	1.625
L (mm)	420
M	25

