



Stiftschrauben mit 2 Sechskantmuttern UNC ASME B16.5/B18.2.2 Stahl ASTM A320 - ASTM A194 Blank Gr.L7 - Gr.7 1.3/8X205 (8.1/8)

Artikelnummer	22326.349.205
Marke	-
UBB	500578287954
UNSPSC	31161619
EAN	8715494333702
PKG. von 1	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	1.3/8 Inch
Länge	205 mm
Klasse	Gr.L7 - Gr.7
Material	Stahl
Material technisch	ASTM A320 - ASTM A194
Gewinderichtung	Rechts
Oberfläche	Blank
Gewinde	8 Unie Gewinde
Threads per inch	8

Info

Tolerances of the total length of the studbolts according to ASME B16.5 Table C-3L is the nominal length of the studbolt, measured from the first to the last full thread and thus excluding the chamfered ends.

Standards

ASME	B16.5/B18.2.2
ASTM	A193/A194
BS	≈4882

B	2.1875
L (mm)	205
M	34.1

