



**Stiftschrauben mit 2
Sechskantmuttern UNC
ASME B16.5/B18.2.2 Stahl
ASTM A320 - ASTM A194
Blank Gr.L7 - Gr.7 2.3/4X660
(26)**

Artikelnummer	22326.698.660
Marke	-
UBB	500578329467
UNSPSC	31161619
EAN	8715494334532
PKG. von 1	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	2.3/4 Inch
Länge	660 mm
Klasse	Gr.L7 - Gr.7
Material	Stahl
Material technisch	ASTM A320 - ASTM A194
Gewinderichtung	Rechts
Oberfläche	Blank
Gewinde	8 Unie Gewinde
Threads per inch	8

Info	Tolerances of the total length of the studbolts according to ASME B16.5 Table C-3L is the nominal length of the studbolt, measured from the first to the last full thread and thus excluding the chamfered ends.
------	--

Standards

BS	≈4882
ASME	B16.5/B18.2.2
ASTM	A193/A194

B	4.25
L (mm)	660
M	68.7

