



**Stiftschrauben mit 2
Sechskantmuttern UNC
ASME B16.5/B18.2.2
Rostfreistahl ASTM A193 -
ASTM A194 Gr.B8 Cl.2 - Gr.8
3/4X360 (14.1/4)**

Artikelnummer	22529.191.361
Marke	-
UBB	500578430265
UNSPSC	31161619
EAN	8715494359726
PKG. von 1	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	3/4 Inch
Länge	360 mm
Klasse	Gr.B8 Cl.2 - Gr.8
Material	Rostfreistahl
Material technisch	ASTM A193 - ASTM A194
Gewinderichtung	Rechts
Gewinde	Unie Gewinde grob
Threads per inch	10
Info	Tolerances of the total length of the studbolts according to ASME B16.5 Table C-3L is the nominal length of the studbolt, measured from the first to the last full thread and thus excluding the chamfered ends.

Standards

BS	≈4882
ASTM	A193/A194
ASME	B16.5/B18.2.2

Technische Spezifikation

B	1.25
---	------

Technische Zeichnung

L (mm) 360

M 18.7

