



**Stiftschrauben mit 2
Sechskantmuttern UNC
ASME B16.5/B18.2.2
Rostfreistahl ASTM A193 -
ASTM A194 Gr.B8 Cl.2 - Gr.8
1.1/8X560 (22)**

Artikelnummer	22530.285.558
Marke	-
UBB	500578534546
UNSPSC	31161619
EAN	8715494371810
PKG. von 1	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	1.1/8 Inch
Länge	560 mm
Klasse	Gr.B8 Cl.2 - Gr.8
Material	Rostfreistahl
Material technisch	ASTM A193 - ASTM A194
Gewinderichtung	Rechts
Gewinde	8 Unie Gewinde
Threads per inch	8
Info	Tolerances of the total length of the studbolts according to ASME B16.5 Table C-3L is the nominal length of the studbolt, measured from the first to the last full thread and thus excluding the chamfered ends.

Standards

BS	≈4882
ASTM	A193/A194
ASME	B16.5/B18.2.2

Technische Spezifikation

B	1.8125
---	--------

Technische Zeichnung

L (mm) 560

M 28.2

