



**Stiftschrauben mit 2
Sechskantmuttern UNC
ASME B16.5/B18.2.2
Rostfreistahl ASTM A193
- ASTM A194 Gr.B8 - Gr.8
1/2X45 (1.3/4)**

Artikelnummer	22534.127.044
Marke	-
UBB	500578975764
UNSPSC	31161619
EAN	8715494398862
PKG. von 1	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	1/2 Inch
Länge	45 mm
Klasse	Gr.B8 - Gr.8
Material	Rostfreistahl
Material technisch	ASTM A193 - ASTM A194
Gewinderichtung	Rechts
Gewinde	Unie Gewinde grob
Threads per inch	13

Info	Tolerances of the total length of the studbolts according to ASME B16.5 Table C-3L is the nominal length of the studbolt, measured from the first to the last full thread and thus excluding the chamfered ends.
------	--

Standards

ASTM	A193/A194
BS	≈4882
ASME	B16.5/B18.2.2

Technische Spezifikation

B	0.875
---	-------

Technische Zeichnung

L (mm)	45
M	12.3

