



**Stiftschrauben mit 2
Sechskantmuttern UNC
ASME B16.5/B18.2.2
Rostfreistahl ASTM A193 -
ASTM A194 Gr.B8M Cl.2 -
Gr.8M 1/2X245 (9.5/8)**

Artikelnummer	22538.127.245
Marke	-
UBB	500627298069
UNSPSC	31161619
EAN	8715494534895
PKG. von 1	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	1/2 Inch
Länge	245 mm
Klasse	Gr.B8M Cl.2 - Gr.8M
Material	Rostfreistahl
Material technisch	ASTM A193 - ASTM A194
Gewinderichtung	Rechts
Gewinde	Unie Gewinde grob
Threads per inch	13
Info	Tolerances of the total length of the studbolts according to ASME B16.5 Table C-3L is the nominal length of the studbolt, measured from the first to the last full thread and thus excluding the chamfered ends.

Standards

BS	≈4882
ASME	B16.5/B18.2.2
ASTM	A193/A194

Technische Spezifikation

B	0.875
---	-------

Technische Zeichnung

L (mm) 245

M 12.3

