



**Stiftschrauben mit 2
Sechskantmuttern UNC
ASME B16.5/B18.2.2
Rostfreistahl ASTM A193 -
ASTM A194 Gr.B8M Cl.2 -
Gr.8M 1.7/8X455 (18)**

Artikelnummer	22539.476.457
Marke	-
UBB	500578181769
UNSPSC	31161619
EAN	8715494318860
PKG. von 1	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	1.7/8 Inch
Länge	455 mm
Klasse	Gr.B8M Cl.2 - Gr.8M
Material	Rostfreistahl
Material technisch	ASTM A193 - ASTM A194
Gewinderichtung	Rechts
Gewinde	8 Unie Gewinde
Threads per inch	8
Info	Tolerances of the total length of the studbolts according to ASME B16.5 Table C-3L is the nominal length of the studbolt, measured from the first to the last full thread and thus excluding the chamfered ends.

Standards

ASME	B16.5/B18.2.2
BS	≈4882
ASTM	A193/A194

Technische Spezifikation

B	2.9375
---	--------

Technische Zeichnung

L (mm)	455
M	46.8

