



Stiftschrauben mit 2 Sechskantmuttern UNC ASME B16.5/B18.2.2 Stahl ASTM A193 - ASTM A194 Blank Gr.B16 - Gr.4 1.1/8X260 (10.1/4)

Artikelnummer	22555.285.260
Marke	-
UBB	500578204611
UNSPSC	31161619
EAN	8715494355629
PKG. von 1	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	1.1/8 Inch
Länge	260 mm
Klasse	Gr.B16 - Gr.4
Material	Stahl
Material technisch	ASTM A193 - ASTM A194
Gewinderichtung	Rechts
Oberfläche	Blank
Gewinde	8 Unie Gewinde
Threads per inch	8

Info

Tolerances of the total length of the studbolts according to ASME B16.5 Table C-3L is the nominal length of the studbolt, measured from the first to the last full thread and thus excluding the chamfered ends. Grade 4 nuts are no longer in ASTM A194/A194M

Standards

ASTM	A193/A194
BS	≈4882
ASME	B16.5/B18.2.2

and will be phased
out gradually.
It is advised to
use Grade 7 nuts
instead.

Technische Spezifikation

B	1.8125
L (mm)	260
M	28.2

Technische Zeichnung

