



Slotted cheese head screw, turned DIN 84 Stahl Blank M1,2X10

Artikelnummer	24517.012.010
Marke	-
UBB	500649334637
UNSPSC	31161504
EAN	8717077264380
PKG. von 100	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	M1.2
Länge	10 mm
Antriebsart	Schlitz
Kopfform	Zylinderkopf
Material	Stahl
Oberfläche	Blank
Gewinde	Metrisches Gewinde
Info	turned

Standards

NF	≈E25-127
BS	≈4183
ISO	≈1207
NEN	≈1602
ASME	≈B18.6.7M
DIN	84

Technische Spezifikation

d-D	M1.2
Thread length (min.)	25
dk (max.)	2.3
Full thread if L ≤	30
k (max.)	0.8
L (mm)	10
n	0.3
P	0.25
t (min.)	0.3

Technische Zeichnung