



Zylinderkopf mit Schlitz DIN 84 DIN 84 Stahl Elektrolytisch verzinkt 4.8 M6X8

Artikelnummer	24520.060.008
Marke	-
UBB	950353118934
UNSPSC	31161504
EAN	8715492630858
PKG. von 200	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	M6
Länge	8 mm
Klasse	4.8
Antriebsart	Schlitz
Kopfform	Zylinderkopf
Material	Stahl
Oberfläche	Elektrolytisch verzinkt
Gewinde	Metrisches Gewinde

Standards

BS	≈4183
NEN	≈1602
DIN	84
ISO	≈1207
NF	≈E25-127
ASME	≈B18.6.7M

Technische Spezifikation

d-D	M6
Thread length (min.)	38
dk (max.)	10
Full thread if L ≤	40
k (max.)	3.9
L (mm)	8
n	1.6
P	1
t (min.)	1.6

Technische Zeichnung