

Zylinderkopf mit Schlitz DIN 84 DIN 84 Stahl Elektrolytisch verzinkt 4.8 M6X25



Artikelnummer	24520.060.025
Marke	-
UBB	950353119437
UNSPSC	31161504
EAN	8715492630926
PKG. von 200	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	M6
Länge	25 mm
Klasse	4.8
Antriebsart	Schlitz
Kopfform	Zylinderkopf
Material	Stahl
Oberfläche	Elektrolytisch verzinkt
Gewinde	Metrisches Gewinde

Standards

NF	≈E25-127
DIN	84
BS	≈4183
ISO	≈1207
NEN	≈1602
ASME	≈B18.6.7M

Technische Spezifikation

d-D	M6
Thread length (min.)	38
dk (max.)	10
Full thread if L ≤	40
k (max.)	3.9
L (mm)	25
n	1.6
P	1
t (min.)	1.6

Technische Zeichnung