

Zylinderkopf mit Schlitz DIN 84 DIN 84 Stahl Elektrolytisch verzinkt 4.8 M8X20



Artikelnummer	24520.080.020
Marke	-
UBB	950353120815
UNSPSC	31161504
EAN	8715492631176
PKG. von 200	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	M8
Länge	20 mm
Klasse	4.8
Antriebsart	Schlitz
Kopfform	Zylinderkopf
Material	Stahl
Oberfläche	Elektrolytisch verzinkt
Gewinde	Metrisches Gewinde

Standards

BS	≈4183
NEN	≈1602
NF	≈E25-127
DIN	84
ASME	≈B18.6.7M
ISO	≈1207

Technische Spezifikation

d-D	M8
Thread length (min.)	38
dk (max.)	13
Full thread if L ≤	40
k (max.)	5
L (mm)	20
n	2
P	1.25
t (min.)	2

Technische Zeichnung