



Zylinderkopf mit Schlitz DIN 84 DIN 84 Stahl Elektrolytisch verzinkt 4.8 M8X50

Artikelnummer	24520.080.050
Marke	-
UBB	950353121490
UNSPSC	31161504
EAN	8715492631237
PKG. von 200	Nur komplette Verpackung

Technische Parameter

Durchmesser	M8
Länge	50 mm
Klasse	4.8
Antriebsart	Schlitz
Kopfform	Zylinderkopf
Material	Stahl
Oberfläche	Elektrolytisch verzinkt
Gewinde	Metrisches Gewinde

Standards

ISO	≈1207
DIN	84
NEN	≈1602
NF	≈E25-127
ASME	≈B18.6.7M
BS	≈4183

Technische Spezifikation

d-D	M8
Thread length (min.)	38
dk (max.)	13
Full thread if L ≤	40
k (max.)	5
L (mm)	50
n	2
P	1.25
t (min.)	2

Technische Zeichnung