

## Zylinderkopf mit Schlitz DIN 84 DIN 84 Stahl Elektrolytisch verzinkt 4.8 M10X16



Artikelnummer	24520.100.016
Marke	-
UBB	950353121987
UNSPSC	31161504
EAN	8715492631343
PKG. von 100	Nur komplette Verpackung

### Technische Parameter

Durchmesser	M10
Länge	16 mm
Klasse	4.8
Antriebsart	Schlitz
Kopfform	Zylinderkopf
Material	Stahl
Oberfläche	Elektrolytisch verzinkt
Gewinde	Metrisches Gewinde

### Standards

ASME	≈B18.6.7M
ISO	≈1207
DIN	84
NF	≈E25-127
NEN	≈1602
BS	≈4183

### Technische Spezifikation

d-D	M10
Thread length (min.)	38
dk (max.)	16
Full thread if L ≤	40
k (max.)	6
L (mm)	16
n	2.5
P	1.5
t (min.)	2.5

### Technische Zeichnung